


限定品 工作素材
プラ用精密ネジ
使用説明書



1. 特長

一般では入手出来ない精密電子機器組み立て用ネジです。


プラスチックにピンバイスで下穴を開けるだけで、簡単にネジ止めが出来ます。

呼び径 1.4mm では、厚み 2mm の板の厚み方向に穴を開けて固定出来ます。

一般のプラスチック以外にも、レジンや薄いアルミ板にも使用出来ます。(レジンでは繰り返しの使用でネジ馬鹿になりやすいので注意)

万一ネジ馬鹿になった場合でも、一般のプラスチックであればヒートペンでネジ穴を修正できるので、半永久的に繰り返しネジ締め・取り外しが出来ます。

限定品 工作素材
プラ用精密ネジ
使用説明書



1. 特長

一般では入手出来ない精密電子機器組み立て用ネジです。

プラスチックにピンバイスで下穴を開けるだけで、簡単にネジ止めが出来ます。

呼び径 1.4mm では、厚み 2mm の板の厚み方向に穴を開けて固定出来ます。

一般のプラスチック以外にも、レジンや薄いアルミ板にも使用出来ます。(レジンでは繰り返しの使用でネジ馬鹿になりやすいので注意)

万一ネジ馬鹿になった場合でも、一般のプラスチックであればヒートペンでネジ穴を修正できるので、半永久的に繰り返しネジ締め・取り外しが出来ます。

2. 仕様

材質：鉄。仕上げ：黒クロメート(三価)
頭：プラス0番、ネジ部：Pタイト二条ねじ

ネジの呼び径	下穴径 (mm)	頭径/頭厚 (mm)
1.4	1.2	2.0/0.5
1.7/皿	1.4~1.5	2.5/0.5
2.0(皿)	1.7	4.0/--

3. 作業手順

- ① 組み立てる素材を合わせ、ヒートペン(ピンポイント)で下穴を開けます。
- ② 表面の盛り上がりを取り取り、下穴径のピンバイスで穴を開けます。
- ③ 沈頭にする場合は、頭径のピンバイスで慎重に穴を開けます。

 ■造形用ツールの企画・製作・販売
ブレイン・ファクトリー
BRAIN FACTORY URL: <http://brain.world.coocan.jp/>

2. 仕様

材質：鉄。仕上げ：黒クロメート(三価)
頭：プラス0番、ネジ部：Pタイト二条ねじ

ネジの呼び径	下穴径 (mm)	頭径/頭厚 (mm)
1.4	1.2	2.0/0.5
1.7/皿	1.4~1.5	2.5/0.5
2.0(皿)	1.7	4.0/--

3. 作業手順

- ④ 組み立てる素材を合わせ、ヒートペン(ピンポイント)で下穴を開けます。
- ⑤ 表面の盛り上がりを取り取り、下穴径のピンバイスで穴を開けます。
- ⑥ 沈頭にする場合は、頭径のピンバイスで慎重に穴を開けます。

 ■造形用ツールの企画・製作・販売
ブレイン・ファクトリー
BRAIN FACTORY URL: <http://brain.world.coocan.jp/>